

**Garant****Inserto de troca rápida para mandril de corte de roscas MLA, para tamanho de pinças de aperto ER: 11****Dados do pedido**

Número do pedido	338120 11
GTIN	4062406111984
Classe de artigo	31M

**Descrição****Indicado para:**

Mandril de corte de roscas de troca rápida MLA com compensação mínima de comprimento n.º 338100 – 338121.

**Acessórios especiais:**

Pinças de aperto para broca de roscar ER, ver n.º 309399– 309447.

**Descrição técnica**

Projeção L	17 mm
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610	11
Ø da área de aperto $D_1$	2 - 6 mm
para pinças de aperto ER	11 mm
Ø d	20 mm
para área de corte	M1 – M5
Ø exterior D	19 mm
binário de aperto máximo	20 Nm
Tipo de produto	Inserto de troca rápida

