

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 3/4-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 3/4-12
GTIN	4062406041915
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 17 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	14 mm
Ø otworu rdzenia	17 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Chwyt kwadratowy □	11 mm
długość całkowita L	125 mm

głębokość gwintu	38,1 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba zwojów na cal	12
Materiał ostrza 	HSS E
skok gwintu	2,117 mm
Ø gwintu	19,05 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	3/4-12 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik