

**Disco abrasivo tipo copo diamante STARTEC XP-P D×P×A (mm), 125×25×20,
Tipo: D64****Dados do pedido**

Número do pedido	597966 D64
GTIN	9003172004648
Classe de artigo	53Y

Descrição**Modelo:**

Discos abrasivos tipo copo de alto desempenho com revestimento de diamante em aglomerado metálico com maior resistência e capacidade de ligação otimizada do grão de diamante. A redução das forças de corte conseguida pela combinação ótima de ligação de grão permite o **rendimento de lixamento e velocidades de alimentação máximos**. A máxima estabilidade de arestas melhora a **precisão do perfil** mesmo com avanços elevados e **prolonga os intervalos de retificação** com resultados de superfície constantes. **Especificação: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

Utilização:

Retificação de alto desempenho (retificação de ranhuras) de ferramentas de corte de metal duro integral rotativas. Para retificação a húmido com óleo (recomendado) ou emulsão/água.

Descrição técnica

Granulometria	D64
Abreviatura abrasivo	D

Especificação	D64BXP-P STARTEX XP-P
Abrasivo	Diamante
Forma	12V9
Ø do disco D	125 mm
Largura do disco T	25 mm
Atributo do nome do produto	125×25×20
Ø do furo H	20 mm
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal	3 mm
Altura do revestimento abrasivo X	10 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo tipo copo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Metal duro (HM)	adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		