

Garant**Ponto de torno rotativo SlimLine 60°/30°, Cone Morse: 3****Dados do pedido**

Número do pedido	320643 3
GTIN	4062406127275
Classe de artigo	31Z

Descrição**Versão:**

- **Versão de precisão com rigidez adicional no rolamento.**
- **Rolamentos de esferas precisos para alta precisão de concentricidade.**
- **Sem manutenção graças à lubrificação contínua.**
- **A vedação especial evita a entrada de sujidade e líquido de refrigeração.**
- **Veio MK endurecido e retificado.**
- **Com ponta alongada, ângulo da ponta 60° / 30°.**
- **Com rosca de pressão e porca de pressão.**
- **Excelente para a produção de fios e dentes.**

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.

A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Vantagem:

A porca de aperto pode ser removida para a frente, pelo que não há contorno interferente no processo de maquinagem.

Utilização:

Maquinação de peças pequenas e muito pequenas, por exemplo, maquinagem de roscas com ótima acessibilidade da superfície plana.

Material fornecido:

Inclui a porca de extração.

Descrição técnica

Cone Morse	MK3
Ø da caixa D	30 mm
n.º máximo de rotações	5000 r,p,m,
Ø máximo da ponta 30° A	14 mm
Comprimento útil B	68 mm
para peso da peça	1000 kg
Comprimento total L	149 mm
erro de concentricidade máximo	0,005 mm
Comprimento da ponta C	24 mm
Ø máximo da ponta 60° A	7 mm
Versão	com porca de extração
Tipo de produto	Ponta de centragem