

HEDI

Dados do pedido

Número do pedido	081197 20N
GTIN	4003644000487
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Enrolador de cabo com **sistema automático de extração e enrolamento guiado, bloqueio múltiplo por rotação. Caixa de plástico** fechada, altamente resistente a quebras. **Proteção térmica contra sobrecarga**, cabo de neopreno H07RN-F robusto com ligação de acoplamento. Montagem simples na parede ou no teto com **uma área de rotação de 150°**.

Função:

IP24: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing < 12$ mm, mas deve ser evitado o contacto.

Utilização:

Ergonomia melhorada devido a trabalho com alívio de tensão, bem como para garantir a ordem e evitar o risco de acidentes e lesões causadas por cabos que se encontram no chão.

Instrução:

Enrolador de mangueira acionado por mola, ver n.º 080066 a 080079.

Descrição técnica

Tipo	20N
Comprimento do cabo	20 m
Estrutura do cabo	5G1,5
Potência nominal desenrolado	3000 (16 A) W
Material da caixa	Plástico

Altura	450 mm
Classe do cabo	H07RN-F
Largura	208 mm
Material do cabo	Borracha de neopreno
Comprimento	361 mm
Tensão nominal	400 V
Tipo de proteção IP	IP 24
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Enrolador de cabo