

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.7/8-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.7/8-16
GTIN	4062406045272
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 47,625 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 46,1 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	47,625 mm
Chwyt kwadratowy □	29 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
liczba zwojów na cal	16
liczba rowków wiórowych	4

kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	36 mm
długość całkowita L	250 mm
skok gwintu	1,588 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	46,1 mm
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	95,25 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.7/8-16 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik