

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 2-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 2-8
GTIN	4062406045425
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UN
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
liczba zwojów na cal: 8
Ø gwintu: 50,8 mm
długość całkowita L: 250 mm
Ø chwytu D_s: 40 mm
Chwyt kwadratowy □: 32 mm
Ø otworu rdzenia: 47,8 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	3,175 mm
głębokość gwintu	101,6 mm
Ø otworu rdzenia	47,8 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
liczba zwojów na cal	8
norma	DIN 376

Ø gwintu	50,8 mm
długość całkowita L	250 mm
Chwył kwadratowy □	32 mm
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	2-8 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik