

Garant**Suporte para brochagem de perfis métricos Ø d = 5 mm, Ø da haste DS: 8**

Dados do pedido

Número do pedido	293029 8
GTIN	4062406128678
Classe de artigo	29K

Descrição

Versão:

Adequada para tornos de torneamento cilíndrico.

Indicado para:

Máquinas CNC e convencionais.

Acessórios especiais:

Auxiliar de posicionamento (n.º 293000) e chave de pinos (n.º 293006).

As linguetas de expulsão para hastes MK podem ser encomendadas sob o n.º 293008 nos tamanhos MK2, MK3 e MK4.

Nota:

- **Atenção: Use sempre Ø do êmbolo adequado.**
- **Outras ligações de haste a pedido.**

Descrição técnica

L	34 mm
Comprimento da haste L _s	35 mm
Tipo de haste	Haste cilíndrica

Ø haste D _s	8 mm
Ø d	5 mm
Ø D	22 mm
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Acessórios

Chave de pinos para Ø do suporte 12	293006 12
Chave de pinos para Ø do suporte 16	293006 16
Chave de pinos para Ø do suporte 5	293006 5
Chave de pinos para Ø do suporte 8	293006 8