

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1-8
GTIN	4062406044404
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwył kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 22,15 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
głębokość gwintu	50,8 mm
liczba zwojów na cal	8
skok gwintu	3,175 mm

Ø otworu rdzenia	22,15 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Chwył kwadratowy □	16 mm
Ø gwintu	25,4 mm
długość całkowita L	160 mm
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	1-8 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik