

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: NO.6-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 NO.6-32
GTIN	4062406043315
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 3,505 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,77 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	32
Materiał ostrza :	HSS E
Chwyt kwadratowy □	3 mm
Ø gwintu	3,505 mm

głębokość gwintu	7,01 mm
skok gwintu	0,794 mm
Ø otworu rdzenia	2,77 mm
długość całkowita L	56 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	4 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	6-32 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik