

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3/8-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 3/8-24
GTIN	4062406043698
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 9,525 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	24
Ø gwintu	9,525 mm
głębokość gwintu	19,05 mm
norma	DIN 371
kąt nacięcia	15 stopni

Ø chwytu D _s	10 mm
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	100 mm
skok gwintu	1,058 mm
Chwył kwadratowy □	8 mm
Liczba ostrzy Z	3
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	3/8-24 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik