

## Ficha de dados

Garant GRIDLINE

### Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão, 200 kg, 20x24G, Altura frontal das gavetas: 100



#### Dados do pedido

Número do pedido	931048 100
GTIN	4062406131920
Classe de artigo	9GK

#### Descrição

##### Versão:

**Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Com **desbloqueio individual de gavetas com uma mão** – evita a abertura das gavetas durante o transporte. Obrigatoriamente necessário para todos os carros de montagem.

Capacidade de carga 200 kg.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

##### Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas 24x28G n.º 931035.

##### Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

##### Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

#### Descrição técnica

Peso	13 kg
Altura útil	75 mm
Área útil da gaveta em G	20x24
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual

## Ficha de dados

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Altura frontal	100 mm
Largura útil em G	20
Profundidade útil em G	24
Área de aplicação	Carro de montagem
#Profundidade útil	600 mm
Largura útil	500 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	sim
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	20×24G
Tipo de produto	Gaveta

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/931048-100>