

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.3/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.3/4-10
GTIN	4062406045180
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 44,45 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 42 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	220 mm
Chwyt kwadratowy □	29 mm
skok gwintu	2,54 mm
Ø chwytu D _s	36 mm
Ø gwintu	44,45 mm

liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	10
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	88,9 mm
Ø otworu rdzenia	42 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1.3/4-10 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik