

## Ficha de dados

Garant GRIDLINE

### Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão, 200 kg, 20x24G, Altura frontal das gavetas: 250



### Dados do pedido

Número do pedido	931048 250
GTIN	4062406131968
Classe de artigo	9GK

### Descrição

#### Versão:

**Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Com **desbloqueio individual de gavetas com uma mão** – evita a abertura das gavetas durante o transporte. Obrigatoriamente necessário para todos os carros de montagem.

Capacidade de carga 200 kg.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

#### Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas 24x28G n.º 931035.

#### Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

#### Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, **revestido a pó**. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

### Descrição técnica

Altura frontal	250 mm
Altura útil	225 mm

## Ficha de dados

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Peso	17 kg
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Área útil da gaveta em G	20x24
Profundidade útil em G	24
Largura útil em G	20
Área de aplicação	Carro de montagem
Largura útil	500 mm
#Profundidade útil	600 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	sim
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta x profundidade útil em G	20x24G
Tipo de produto	Gaveta

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/931048-250>