

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 2-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 2-12
GTIN	4062406045401
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 50,8 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 48,8 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	250 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	40 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4

liczba zwojów na cal	12
kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	32 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	50,8 mm
Ø otworu rdzenia	48,8 mm
skok gwintu	2,117 mm
głębokość gwintu	101,6 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	2-12 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik