

Garant**Escareador frontal para máquina Diâmetro e ajuste configuráveis, sem revestimento, Ø nominal DC: 2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	162830 2
GTIN	4062406133719
Classe de artigo	10N

Descrição**Modelo:**

Escareador mecânico de corte frontal para obter a **maior precisão de calibre possível**. O **corte frontal otimizado** permite uma **precisão de alinhamento** do furo criado. Modelo com ranhuras retas com **sulcos de aparas longos** para uma remoção ótima das aparas.

Utilização:

Para correção de pequenos erros de posicionamento durante a perfuração prévio. Para a criação de furos consecutivos precisamente alinhados. Para os mais elevados requisitos de linearidade do furo. Escareamento até a base do furo e de furos passantes.

Descrição técnica

Projeção L ₁	33 mm
área de Ø	2,2 - 2,69 mm
Número de arestas de corte Z	4
Comprimento total L	57 mm
Comprimento da lâmina L _c	12 mm
Ø haste D _s	2,5 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Refrigeração interior	não

Haste	Haste cilíndrica com h6
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		