

HOLEX**Fresa de MDI HPC, TiSi, Ø f8 DC: 8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG1014 8
GTIN	4045197735607
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:
Revestimento TiSi especial.
Como n.º 203014.

Descrição técnica

Projeção L ₁ incl. exposição	25 mm
Avanço f _z para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Tolerância de Ø nominal	f8
Ø das lâminas D _c	8 mm
Comprimento total L	63 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,2 mm
Comprimento da lâmina L _c	21 mm
Avanço f _z para corte de bordas em INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm

Ø haste D_s	8 mm
Número de dentes Z	4
Ø de exposição D_1	7,7 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6
Ângulo espiral	35 grau
Índice	5
Revestimento	TiSi
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Divisão das lâminas	desigual
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Largura de corte a_e na operação de fresagem	$0,3 \times D$ ao reborderar
Estratégia de maquinagem	HPC
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
TOOLOX 33	adequado		
TOOLOX 44	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		

INOX > 900 N/mm ²	adequado
Uni	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	condicionalmente adequado
seco	adequado
Ar	adequado

Acessórios

Fresa de MDIHPC Ø f8 DC 8

203014 8