

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: NO.2-64****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 NO.2-64
GTIN	4062406043223
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 64

Ø gwintu: 2,184 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,9 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	0,399 mm
Ø otworu rdzenia	1,9 mm
głębokość gwintu	4,368 mm
Ø gwintu	2,184 mm
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	64
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
długość całkowita L	45 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	2-64 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik