

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: NO.10-56****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 NO.10-56
GTIN	4062406043346
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 56

Ø gwintu: 4,826 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,39 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	70 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	4,39 mm
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm

skok gwintu	0,454 mm
głębokość gwintu	9,652 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø gwintu	4,826 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	56
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	10-56 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik