

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3/8-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 3/8-40
GTIN	4062406043650
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 9,525 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwył kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 9 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	9 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,635 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	10 mm

Chwył kwadratowy □	8 mm
∅ gwintu	9,525 mm
długość całkowita L	100 mm
Materiał ostrza 	HSS E
liczba zwojów na cal	40
norma	DIN 371
głębokość gwintu	19,05 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	3/8-40 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik