

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 3/4-20
GTIN	4062406044114
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 18 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
Materiał ostrza 	HSS E
skok gwintu	1,27 mm
długość całkowita L	125 mm
Liczba ostrzy Z	4

kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	18 mm
Ø chwytu D _s	14 mm
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	38,1 mm
Chwył kwadratowy □	11 mm
liczba zwojów na cal	20
Ø gwintu	19,05 mm
Rodzaj gwintu	UNEF
wielkość gwintu	3/4-20 UNEF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik