

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: NO.4-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 NO.4-48
GTIN	4062406043261
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 48

Ø gwintu: 2,845 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,4 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	56 mm
głębokość gwintu	5,69 mm
norma	DIN 371
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	48
Ø otworu rdzenia	2,4 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,5 mm
skok gwintu	0,529 mm
Ø gwintu	2,845 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	4-48 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik