

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: NO.5-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 NO.5-40
GTIN	4062406043292
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 3,175 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,59 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	40
długość całkowita L	56 mm
Ø otworu rdzenia	2,59 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	3,5 mm
liczba rowków wiórowych	3

Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
Ø gwintu	3,175 mm
głębokość gwintu	6,35 mm
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	0,635 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	5-40 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik