

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1.5/8-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1.5/8-10
GTIN	4062406047306
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 41,275 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 39 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	10
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza ;	HSS E
Ø gwintu	41,275 mm
Chwyt kwadratowy □	24 mm

Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	39 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	2,54 mm
głębokość gwintu	82,55 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
długość całkowita L	200 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1.5/8-10 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik