

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 3/8-20
GTIN	4062406045944
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 9,525 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,3 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	19,05 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	10 mm

Ø otworu rdzenia	8,3 mm
skok gwintu	1,27 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	8 mm
norma	DIN 371
Ø gwintu	9,525 mm
długość całkowita L	100 mm
liczba zwojów na cal	20
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	3/8-20 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik