

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3/8-27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 3/8-27
GTIN	4062406045920
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 27

Ø gwintu: 9,525 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,7 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	100 mm
głębokość gwintu	19,05 mm
Ø otworu rdzenia	8,7 mm
skok gwintu	0,94 mm
Chwyt kwadratowy □	8 mm
Liczba ostrzy Z	3

norma	DIN 371
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø gwintu	9,525 mm
liczba zwojów na cal	27
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	3/8-27 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik