

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1-20
GTIN	4062406046583
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 24,3 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,27 mm
norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	16 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
Ø gwintu	25,4 mm
Ø otworu rdzenia	24,3 mm

