

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.12-36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 NO.12-36
GTIN	4062406045685
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 36

Ø gwintu: 5,486 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,8 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	4,8 mm
liczba zwojów na cal	36
Materiał ostrza :	HSS E
Ø gwintu	5,486 mm
kąt nacięcia	15 stopni

długość całkowita L	80 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371
głębokość gwintu	10,972 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	6 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
skok gwintu	0,706 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	12-36 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik