

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 5/16-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 5/16-32
GTIN	4062406045845
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 7,938 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 7,25 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,794 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371
Materiał ostrza ;	HSS E
Liczba ostrzy Z	3

Ø otworu rdzenia	7,25 mm
długość całkowita L	90 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
liczba zwojów na cal	32
głębokość gwintu	15,876 mm
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
Ø gwintu	7,938 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNEF-LH
wielkość gwintu	5/16-32 UNEF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik