

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 9/16-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 9/16-14
GTIN	4062406046194
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 14,288 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12,6 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	12,6 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	14
Ø chwytu D _s	11 mm

długość całkowita L	110 mm
skok gwintu	1,814 mm
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	28,576 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	14,288 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	9/16-14 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik