

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1.5/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1.5/8-18
GTIN	4062406049508
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 41,275 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwył kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 40,1 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	200 mm
głębokość gwintu	82,55 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Ø otworu rdzenia	40,1 mm

norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	1,411 mm
Ø gwintu	41,275 mm
Chwył kwadratowy □	24 mm
liczba zwojów na cal	18
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	UNEF
wielkość gwintu	1.5/8-18 UNEF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik