

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1-12
GTIN	4062406048860
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
liczba zwojów na cal: 12
Ø gwintu: 25,4 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 20 mm
Chwył kwadratowy □: 16 mm
Ø otworu rdzenia: 23,25 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza :	HSS E
głębokość gwintu	50,8 mm
długość całkowita L	160 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	23,25 mm
skok gwintu	2,117 mm

kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	12
Ø gwintu	25,4 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	20 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	1-12 UNF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik