

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1/4-20
GTIN	4062406048044
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 3 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNC
Materiał ostrza
 HSS E
norma: DIN 371
liczba zwojów na cal: 20
Ø gwintu: 6,35 mm
długość całkowita L: 80 mm
Ø chwytu D_s: 7 mm
Chwył kwadratowy □: 5,5 mm
Ø otworu rdzenia: 5,11 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	12,7 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	7 mm
liczba zwojów na cal	20
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	5,11 mm

Chwył kwadratowy □	5,5 mm
skok gwintu	1,27 mm
Ø gwintu	6,35 mm
norma	DIN 371
długość całkowita L	80 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	1/4-20 UNC
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik