

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1.3/4-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1.3/4-18
GTIN	4062406049621
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: UNS  
Materiał ostrza  
&nbsp;: HSS E  
norma: DIN 376  
liczba zwojów na cal: 18  
Ø gwintu: 44,45 mm  
długość całkowita L: 220 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 36 mm  
Chwył kwadratowy □: 29 mm  
Ø otworu rdzenia: 43,25 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	88,9 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	43,25 mm
Ø gwintu	44,45 mm
liczba zwojów na cal	18
skok gwintu	1,411 mm
Liczba ostrzy Z	4

Ø chwytu D <sub>s</sub>	36 mm
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	220 mm
Chwył kwadratowy □	29 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1.3/4-18 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik