

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 3/8-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 3/8-32
GTIN	4062406048150
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 3 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNEF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 371
liczba zwojów na cal: 32
Ø gwintu: 9,525 mm
długość całkowita L: 100 mm
Ø chwytu D_s: 10 mm
Chwył kwadratowy □: 8 mm
Ø otworu rdzenia: 8,85 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	19,05 mm
skok gwintu	0,794 mm
Ø otworu rdzenia	8,85 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	8 mm
norma	DIN 371

Ø gwintu	9,525 mm
Ø chwytu D _s	10 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	100 mm
liczba zwojów na cal	32
Rodzaj gwintu	UNEF
wielkość gwintu	3/8-32 UNEF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik