

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.1/16-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.1/16-12
GTIN	4062406051167
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 26,988 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 25 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	53,976 mm
Ø otworu rdzenia	25 mm
liczba zwojów na cal	12
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	160 mm

