

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1/2-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1/2-14
GTIN	4062406048358
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 12,7 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 11 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 376
skok gwintu	1,814 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	11 mm
Ø gwintu	12,7 mm
kąt nacięcia	15 stopni

Ø otworu rdzenia	11 mm
Materiał ostrza 	HSS E
liczba zwojów na cal	14
głębokość gwintu	25,4 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
długość całkowita L	110 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1/2-14 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik