

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: NO.12-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 NO.12-28
GTIN	4062406047948
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 3 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 371
liczba zwojów na cal: 28
Ø gwintu: 5,486 mm
długość całkowita L: 80 mm
Ø chwytu D_s: 6 mm
Chwył kwadratowy □: 4,9 mm
Ø otworu rdzenia: 4,7 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	6 mm
Ø otworu rdzenia	4,7 mm
głębokość gwintu	10,972 mm
liczba zwojów na cal	28
Ø gwintu	5,486 mm
norma	DIN 371
kąt nacięcia	15 stopni

długość całkowita L	80 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,907 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	12-28 UNF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik