

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: NO.4-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 NO.4-48
GTIN	4062406047740
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 25 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 371
liczba zwojów na cal: 48
Ø gwintu: 2,845 mm
długość całkowita L: 56 mm
Ø chwytu D_s: 3,5 mm
Chwył kwadratowy □: 2,7 mm
Ø otworu rdzenia: 2,4 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	3,5 mm
norma	DIN 371
głębokość gwintu	5,69 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	2,845 mm

Ø otworu rdzenia	2,4 mm
liczba zwojów na cal	48
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	56 mm
skok gwintu	0,529 mm
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	4-48 UNF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik