

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 3/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 3/8-20
GTIN	4062406048181
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 3 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: UN  
Materiał ostrza  
&nbsp;: HSS E  
norma: DIN 371  
liczba zwojów na cal: 20  
Ø gwintu: 9,525 mm  
długość całkowita L: 100 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm  
Chwył kwadratowy □: 8 mm  
Ø otworu rdzenia: 8,3 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	9,525 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
skok gwintu	1,27 mm
długość całkowita L	100 mm
głębokość gwintu	19,05 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	3

norma	DIN 371
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Chwył kwadratowy □	8 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	20
Ø otworu rdzenia	8,3 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	3/8-20 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik