

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.1/2-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.1/2-12
GTIN	4062406051631
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 38,1 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 36 mm

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	2,117 mm
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 376

głębokość gwintu	76,2 mm
Ø otworu rdzenia	36 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	38,1 mm
liczba zwojów na cal	12
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Chwył kwadratowy □	24 mm
długość całkowita L	200 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	1.1/2-12 UNF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik