

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 3/8-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 3/8-24
GTIN	4062406048174
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 3 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 371
liczba zwojów na cal: 24
Ø gwintu: 9,525 mm
długość całkowita L: 100 mm
Ø chwytu D_s: 10 mm
Chwył kwadratowy □: 8 mm
Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	8,5 mm
liczba zwojów na cal	24
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	100 mm
skok gwintu	1,058 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	9,525 mm

Chwył kwadratowy □	8 mm
Ø chwytu D _s	10 mm
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	19,05 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	3/8-24 UNF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik