

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1/2-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1/2-28
GTIN	4062406048297
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 2 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: UNEF  
Materiał ostrza  
&nbsp; HSS E  
norma: DIN 376  
liczba zwojów na cal: 28  
Ø gwintu: 12,7 mm  
długość całkowita L: 110 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 11 mm  
Chwył kwadratowy □: 9 mm  
Ø otworu rdzenia: 11,8 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	0,907 mm
Ø gwintu	12,7 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
Ø otworu rdzenia	11,8 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E

głębokość gwintu	25,4 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	110 mm
liczba zwojów na cal	28
Ø chwytu D <sub>s</sub>	11 mm
Rodzaj gwintu	UNEF
wielkość gwintu	1/2-28 UNEF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik