

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.15/16-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.15/16-12
GTIN	4062406052065
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 49,212 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 47,2 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	250 mm
liczba zwojów na cal	12
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	2,117 mm
Ø chwytu D _s	40 mm

