

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.1/2-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.1/2-18
GTIN	4062406051600
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 38,1 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 36,9 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	18
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	38,1 mm
głębokość gwintu	76,2 mm

