

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.3/8-18
GTIN	4062406051464
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 34,925 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33,7 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	200 mm
norma	DIN 376
skok gwintu	1,411 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	22 mm
liczba rowków wiórowych	4

Ø gwintu	34,925 mm
Ø otworu rdzenia	33,7 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	28 mm
Materiał ostrza 	HSS E
liczba zwojów na cal	18
głębokość gwintu	69,85 mm
Rodzaj gwintu	UNEF-LH
wielkość gwintu	1.3/8-18 UNEF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik