

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/4-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.3/4-14
GTIN	4062406051884
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 44,45 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 42,85 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	88,9 mm
Chwyt kwadratowy □	29 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	14
norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni

długość całkowita L	220 mm
Ø otworu rdzenia	42,85 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	36 mm
skok gwintu	1,814 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	44,45 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1.3/4-14 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik