

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 2-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 2-8
GTIN	4062406052140
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 50,8 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 47,8 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø gwintu	50,8 mm
głębokość gwintu	101,6 mm
kąt nacięcia	15 stopni

Ø chwytu D <sub>s</sub>	40 mm
Chwyt kwadratowy □	32 mm
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	3,175 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	47,8 mm
długość całkowita L	250 mm
liczba zwojów na cal	8
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	2-8 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik