

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.3/8-20
GTIN	4062406051457
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 34,925 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33,7 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	15 stopni
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza ;	HSS E
liczba zwojów na cal	20

skok gwintu	1,27 mm
Ø chwytu D _s	28 mm
długość całkowita L	200 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	33,7 mm
Chwył kwadratowy □	22 mm
głębokość gwintu	69,85 mm
Ø gwintu	34,925 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.3/8-20 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik