

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1/4-56****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1/4-56
GTIN	4062406050207
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 56

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,95 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 371
Ø gwintu	6,35 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	80 mm
kąt nacięcia	15 stopni

skok gwintu	0,454 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	56
Ø otworu rdzenia	5,95 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	12,7 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1/4-56 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik